



Copower 宏益科技

染液調製機 CAMS 系列

CAMS 90



壹.機台架構:

一.調液室:

- 冷/熱不銹鋼水槽各一只
- 加熱器及溫控器各一組
- 包含 1 個熱水滴液閥、4 個冷水滴液閥
- 高精度電子式天平(含界面卡),精密度至小數點 2 位

二.攪拌器:

- 6 組驅動馬達
- 6 組獨立電源開關
- 6 組獨立可調速控制鈕



LIBERO 理寶科學器材有限公司 Libero Limited
香港總公司 HongKong Head Office
Testing Equipment 上海辦事處 Shanghai Office
測 試 設 備 北京辦事處 Beijing Office

Web Site [Http://www.liberohk.com](http://www.liberohk.com) Email : sales@liberohk.com

Tel : +852-2555 8222 Fax : +852-2518 0115

Tel : +86-21-58680783 Fax : +86-21-58680763

Tel : +86-10-62194585 Fax : +86-10-62194577



Copower 宏益科技

- 不銹鋼機殼
- 攪拌器鐵架

貳、軟體功能:

一. 系統參數設定:

1. 機台參數設定
2. 母液參數設定
3. 配方參數設定
4. 染杯基本資料管理

二. 基本資料管理:

1. 母液資料總覽
2. 調液流程資料管理
3. 染助劑基本資料管理
4. 母液基本資料管理

三. 母液調製程式:

1. 母液調製參數設定
2. 母液調製作業
3. 電磁閥校正
4. 手動加水

〈另有關配件及備品部份簡略〉



LIBERO 理寶科學器材有限公司 Libero Limited
Testing Equipment 香港總公司 HongKong Head Office
測 試 設 備 上海辦事處 Shanghai Office
北京辦事處 Beijing Office

Web Site [Http://www.liberohk.com](http://www.liberohk.com) Email : sales@liberohk.com
Tel : +852-2555 8222 Fax : +852-2518 0115
Tel : +86-21-58680783 Fax : +86-21-58680763
Tel : +86-10-62194585 Fax : +86-10-62194577