

## SP 系列—手提式分光光度儀

### SP60、SP62 和SP64的異同介紹

SP60 是一部較經濟的分光光度儀

SP62 是一部多功能的分光光度儀

SP64 是一部最先進的分光光度儀

#### 產品的優勢—精度和短期重複性

##### Spectralon 積分球

經久耐用的 Spectralon 積分球無需修理，提高測量精度；Spectralon 是愛色麗的專利產品，它是一種非塗層的耐用和高反射材料；不會隨時間而腐蝕、脫落或發黃，因此免除了重新塗層的昂貴維修費用，並提高產品的使用壽命。

**漂移小** 短期重複性達到 0.05

**巨大的儲存量** 能儲存 1024 標準色及容差，高於其他同類產品；

**提供各種色度系統的絕對值及相關值**

**中文界面** 其他進口產品的界面一般為英文界面。



#### 相同之處

- 專為快速測量顏色數據而設計
- 適用於測量紙張、塗料、和紡織品
- 適用於實驗室和生產車間
- 運用漫射積分球原理
- 輕巧、耐用，便於攜帶
- 測量包含鏡面反射及排除鏡面
- 可測量不透明度和三種顏色力度(表現、色度和刺激)，備有紡織品 555 色光分類功能，有助於塑料、塗料及紡織等產品的顏色品質控制。
- 配置充電式
- 可儲存 1024 個標準(含容差)，方便合格 / 不合格測量，發出聲音提示不合格或完成測量。

#### 不同之處

- SP62/64 可將數據收入愛色麗測配色軟件，SP60 不可
- SP62/64 的儀器台間差較小，SP60 的台間差較大
- SP62/64 可選擇三種測量孔徑：4mm, 8mm 和 14mm; 可根據測量樣品的大小，隨意更換，使用程序更有效率、方便。SP60 固定測量孔徑 8mm
- SP62/64 誤差為 0.05/0.03, SP60 誤差數 0.1
- SP62 可搜集各種多個標準顏色於同一項目，便於管理
- SP64 可編寫特別的測量工作程序，及項目操作模式。

**理寶科學器材有限公司 Libero Limited**

香港 HK Tel: +852-2555 8222 上海 SH Tel: +86-21-5655 8285 北京 BJ Tel: +86-10-6219 4585

網址 Website : <http://www.liberohk.com> 電郵 Email: [sales@liberohk.com](mailto:sales@liberohk.com)