

SP 系列—手提式分光光度仪

SP60、SP62 和SP64的异同介绍

SP60 是一部较经济的分光光度仪

SP62 是一部多功能的分光光度仪

SP64 是一部最先进的分光光度仪

产品的优势—精度和短期重复性

Spectralon 积分球

经久耐用的 Spectralon 积分球无需修理，提高测量精度；Spectralon 是爱色丽的专利产品，它是一种非涂层的耐用和高反射材料；不会随时间而腐蚀、脱落或发黄，因此免除了重新涂层的昂贵维修费用，并提高产品的使用寿命。

漂移小 短期重复性达到 0.05

巨大的储存量 能储存 1024 标准色及容差，高于其他同类产品；

提供各种色度系统的绝对值及相关值

中文界面 其他进口产品的界面一般为英文界面。



相同之处

- 专为快速测量颜色数据而设计
- 适用于测量纸张、涂料、和纺织品
- 适用于实验室和生产车间
- 运用漫射积分球原理
- 轻巧、耐用，便于携带
- 测量包含镜面反射及排除镜面
- 可测量不透明度和三种颜色力度(表现、色度和刺激)，备有纺织品 555 色光分类功能，有助于塑料、涂料及纺织等产品的颜色品质控制。
- 配置充电式
- 可储存 1024 个标准(含容差)，方便合格 / 不合格测量，发出声音提示不合格或完成测量。

不同之处

- SP62/64 可将数据收入爱色丽测配色软件，SP60 不可
- SP62/64 的仪器台间差较小，SP60 的台间差较大
- SP62/64 可选择三种测量孔径：4mm, 8mm 和 14mm; 可根据测量样品的大小，随意更换，使用程序更具有效率、方便。SP60 固定测量孔径 8mm
- SP62/64 误差为 0.05/0.03, SP60 误差数 0.1
- SP62 可搜集各种多个标准颜色于同一项目，便于管理
- SP64 可编写特别的测量工作程序，及项目操作模式。

理寶科學器材有限公司 Libero Limited

香港 HK Tel: +852-2555 8222 上海 SH Tel: +86-21-5655 8285 北京 BJ Tel: +86-10-6219 4585

網址 Website : <http://www.liberohk.com> 電郵 Email: sales@liberohk.com